

ergozone

Basée sur la sculpture de canaux d'aération en surface des âmes (structures internes des matelas), cette technique permet de répondre aux différents besoins de confort et de fermeté par différentes zones adaptées.

Technique du matelas zoné

L'âme du matelas est donc rainurée de manière transversale pour sculpter des sillons ou canaux de différentes épaisseurs, profondeurs ou largeurs. Des essais de poids ont permis d'optimiser cette technique, de manière à définir des zones différentes de confort pour le bien-être du dormeur.

SES CARACTÉRISTIQUES

ZONES 1 ET 5 : tête et pieds
zones 2 et 4 : épaules/thorax et jambes
zone 3 : lombaires et fessiers

1

2

3

4

5



Revêtement utilisé en plateau ou en plate bandes qui permet une aération optimale et permanente du matelas.



Les matelas en mousse polyuréthane très haute résilience ERGOflex.

Cette mousse polyuréthane "très haute résilience" est une mousse technique haut de gamme qui permet d'obtenir un confort d'accueil exceptionnel et un soutien de flexibilité maximale pour toutes les morphologies.

SES PROPRIÉTÉS

Élasticité ponctuelle optimale, très haute résilience et flexibilité exceptionnelle, soutien optimal et constant, oscillations minimales, aérée, hygiénique, indépendance de couchage, grande résistance au vieillissement, anallergique.



Grâce à ses propriétés hydrodynamiques, ce tissu élimine rapidement l'humidité pour des nuits fraîches et sèches. Il a également des propriétés anti-statiques.